



Caisson L



Caisson XL

## Une réponse adaptée à chaque besoin.

établis Robustes et pratiques ils sont disponibles en de nombreuses combinaisons. Ils vous permettront de travailler dans d'excellentes conditions en disposant d'un plan de travail confortable et beau.

### Caractéristiques communes

**Charge maxi 1250 kg**

Construction robuste soudée en profilés acier de 45 x 45 x 2 mm

**Profondeurs**

**700 ou 900 mm**

**hauteur du plan de travail :**

**Fixe : 840 mm**

**Réglable en hauteur :**

**840 à 1040 mm**

**Longueurs plateaux :**

**750 - 1000 - 1250 1500 ou 2000 mm**

**Plateau hêtre massif épaisseur 40 mm**

Protection huile de lin sur les 2 faces

**Finition peinture poudre époxy**

Coloris standards :

Ossature gris RAL 7035

Tiroirs ou portes coloris Bleu RAL 5010

Autres coloris voir ci-contre.



Caissons en tôle d'acier soudée.

**3 Largeurs disponibles :**

**Série L : 580 mm**

**Série XL : 770 mm**

**Série XXL : 1145 mm**

Profondeur unique 650 mm

Hauteurs 465 ou 645 mm

**Tiroirs :**

Profondeur unique : 560 mm

Poignée avec porte étiquette.

Fermeture centralisée par serrure.

**Largeurs utiles :**

**Tiroirs L : 490 mm, CU maxi 100 kg**

**Tiroirs XL 680 mm, CU maxi 75 kg**

**Tiroirs XXL 1055 mm, CU maxi 50 kg**

Coulissement sur glissières à galet.

**Ouverture à 90%**

Ouverture à 100% à fermeture automatique avec système "Soft closing" anti pincement des doigts. nous consulter.

**Compartment à**

**Porte :**

Ouverture 180°

Charnières sur ressort

pour fermeture

automatique

Condamnation par

serrure.



## Établis sans caisson

Les modèles de base sans caisson sont disponibles avec tablette basse de profondeur 320 ou 650 mm et 1 ou 2 tiroirs

Tiroir L x P x H :

490 x 560 x 150 mm

Charge utile maxi 50 kg



**Vous trouverez la combinaison qui vous convient !**

Coloris RAL sans supplément de prix

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 3000 | 5002 | 5010 | 5012  |
| 5015 | 5018 | 6011 | 7035  |
| 7045 | 9006 | 9011 | Métal |



Supplément pour pieds réglables en hauteur H 840 à 1040 mm

Ref 50 1 5219

**3 ANS**  
Garantie

Références selon longueur et profondeur du plateau (mm)

| Nombre de tiroir<br>H 150 mm<br>CU maxi 50 kg              | Longueur 750 mm |           | Longueur 1000 mm |           | Longueur 1250 mm |           | Longueur 1500 mm |           | Longueur 2000 mm |           |
|--|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|  | Prof 700        | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  |
| <b>A Établis sans tablette</b>                             |                 |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |
| Sans   | 50.2.0050       | 50.2.0052 | 50.2.0300        | 50.2.0302 | 50.2.0800        | 50.2.0802 | 50.2.1500        | 50.2.1502 | 50.2.2300        | 50.2.2302 |
| 1  | 50.2.0062       | 50.2.0064 | 50.2.0312        | 50.2.0314 | 50.2.0812        | 50.2.0814 | 50.2.1512        | 50.2.1514 | 50.2.2312        | 50.2.2314 |
| 2  | -               | -         | -                | -         | 50.2.0824        | 50.2.0826 | 50.2.1524        | 50.2.1526 | 50.2.2324        | 50.2.2326 |
| <b>B Établis avec 1/2 tablette basse profondeur 320 mm</b> |                 |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |
| Sans   | 50.2.0058       | -         | 50.2.0308        | -         | 50.2.0808        | -         | 50.2.1508        | -         | 50.2.2308        | -         |
| 1  | 50.2.0070       | -         | 50.2.0320        | -         | 50.2.0820        | -         | 50.2.1520        | -         | 50.2.2320        | -         |
| 2  | -               | -         | -                | -         | 50.2.0832        | -         | 50.2.1532        | -         | 50.2.2332        | -         |
| <b>C Établis avec tablette basse profondeur 650mm</b>      |                 |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |
| Sans   | 50.2.0060       | -         | 50.2.0310        | -         | 50.2.0810        | -         | 50.2.1510        | -         | 50.2.2310        | -         |
| 1  | 50.2.0072       | -         | 50.2.0322        | -         | 50.2.0822        | -         | 50.2.1522        | -         | 50.2.2322        | -         |
| 2  | -               | -         | -                | -         | 50.2.0834        | -         | 50.2.1534        | -         | 50.2.2334        | -         |

# Établis série 8000 avec caissons L




**3 ANS**  
Garantie

Avec 1 caisson de L x P x H  
580 x 650 x 465 ou 645 mm  
**Tiroirs type L** : Profondeur : 560 mm  
**Largeur 490 mm, CU maxi 100 kg**

Établis avec caissons L. Références selon longueur et profondeur du plateau (mm)

| Équipement<br>du caisson<br>Tiroirs ou porte<br>Nombre x Hauteur (mm) | Longueur 750 mm |           | Longueur 1000 mm |           | Longueur 1250 mm |           | Longueur 1500 mm |           | Longueur 2000 mm |           |
|---|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|   | Prof 700        | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  |
|   |                 |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |
| 2x180   | 50.2.0074       | 50.2.0078 | 50.2.0324        | 50.2.0328 | 50.2.0836        | 50.2.0840 | 50.2.1536        | 50.2.1540 | 50.2.2336        | 50.2.2340 |
| 1x150, 1x210  | 50.2.0082       | 50.2.0086 | 50.2.0332        | 50.2.0336 | 50.2.0844        | 50.2.0848 | 50.2.1544        | 50.2.1548 | 50.2.2344        | 50.2.2348 |
| 1x60, 1x120, 1x180  | 50.2.0090       | 50.2.0094 | 50.2.0340        | 50.2.0344 | 50.2.0852        | 50.2.0856 | 50.2.1552        | 50.2.1556 | 50.2.2352        | 50.2.2356 |
| 3x120   | 50.2.0098       | 50.2.0102 | 50.2.0348        | 50.2.0352 | 50.2.0860        | 50.2.0864 | 50.2.1560        | 50.2.1564 | 50.2.2360        | 50.2.2364 |
| 1x60, 1x90, 1x120   | 50.2.0106       | 50.2.0110 | 50.2.0356        | 50.2.0360 | 50.2.0868        | 50.2.0872 | 50.2.1568        | 50.2.1572 | 50.2.2368        | 50.2.2372 |
| 4x90  | 50.2.0114       | 50.2.0118 | 50.2.0364        | 50.2.0368 | 50.2.0876        | 50.2.0880 | 50.2.1576        | 50.2.1580 | 50.2.2376        | 50.2.2380 |
| 1x180, 1 porte 360  | 50.2.0122       | 50.2.0126 | 50.2.0372        | 50.2.0376 | 50.2.0884        | 50.2.0888 | 50.2.1584        | 50.2.1588 | 50.2.2384        | 50.2.2388 |
| 3x180   | 50.2.0130       | 50.2.0134 | 50.2.0380        | 50.2.0384 | 50.2.0892        | 50.2.0896 | 50.2.1592        | 50.2.1596 | 50.2.2392        | 50.2.2396 |
| 1x120, 1x180, 1x240   | 50.2.0138       | 50.2.0142 | 50.2.0388        | 50.2.0392 | 50.2.0900        | 50.2.0904 | 50.2.1600        | 50.2.1604 | 50.2.2400        | 50.2.2404 |
| 2x120, 2x150  | 50.2.0146       | 50.2.0150 | 50.2.0396        | 50.2.0400 | 50.2.0908        | 50.2.0912 | 50.2.1608        | 50.2.1612 | 50.2.2408        | 50.2.2412 |
| 2x90, 2x180   | 50.2.0154       | 50.2.0158 | 50.2.0404        | 50.2.0408 | 50.2.0916        | 50.2.0920 | 50.2.1616        | 50.2.1620 | 50.2.2416        | 50.2.2420 |
| 4x90, 1x180   | 50.2.0162       | 50.2.0166 | 50.2.0412        | 50.2.0416 | 50.2.0924        | 50.2.0928 | 50.2.1624        | 50.2.1628 | 50.2.2424        | 50.2.2428 |
| 2x90, 3x120   | 50.2.0170       | 50.2.0174 | 50.2.0420        | 50.2.0424 | 50.2.0932        | 50.2.0936 | 50.2.1632        | 50.2.1636 | 50.2.2432        | 50.2.2436 |

Établis longueur 2000 mm  
Avec 2 caissons de L x P x H  
580 x 650 x 645 mm  
**Tiroirs L** : Profondeur : 560 mm  
**Largeur 490 mm, CU maxi 90 kg**



| Équipement des caissons |                    | Références   |              |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Caisson<br>Gauche       | Caisson<br>Droit   | Prof 700<br> | Prof 900<br> |
| 2x120, 2x150            | 2x120, 2x150       | 50.2.2440    | 50.2.2444    |
| 2x90, 1x150, 1x210      | 2x90, 1x150, 1x210 | 50.2.2448    | 50.2.2452    |
| 6x90                    | 3x180              | 50.2.2456    | 50.2.2460    |
| 2x60, 1x120, 2x150      | 2x60, 1x120, 2x150 | 50.2.2464    | 50.2.2468    |



# Établis série 8000 avec caissons XL



**3 ANS**  
Garantie

**Plus Innovation**

Caractéristiques voir description page 46

Avec caissons de L x P x H  
770 x 650 x 465 ou 645 mm

**Tiroirs type XL :**

Profondeur : 560 mm

**Largeur 680 mm, CU maxi 75 kg**

Poignée avec porte étiquette.

Fermeture centralisée par serrure.

Coulissement sur glissières à galet.

**Ouverture à 90%**

Ouverture à 100%  
fermeture automatique avec  
système "Soft closing" anti pincement  
des doigts (nous consulter)



Supplément pour pieds  
réglables en hauteur  
H 840 à 1040 mm

Ref **50 1 5219**

Équipement  
du caisson

Tiroirs

Nombre x Hauteur (mm)

Références selon longueur et profondeur du plateau (mm)

|                     | Longueur 1000 mm |           | Longueur 1250 mm |           | Longueur 1500 mm |           | Longueur 2000 mm |           |
|---------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                     | Prof 700         | Prof 900  |
| 2x180               | 50.2.0428        | 50.2.0432 | 50.2.0940        | 50.2.0944 | 50.2.1640        | 50.2.1644 | 50.2.2472        | 50.2.2476 |
| 1x150, 1x210        | 50.2.0436        | 50.2.0440 | 50.2.0948        | 50.2.0952 | 50.2.1648        | 50.2.1652 | 50.2.2480        | 50.2.2484 |
| 1x60, 1x120, 1x180  | 50.2.0444        | 50.2.0448 | 50.2.0956        | 50.2.0960 | 50.2.1656        | 50.2.1660 | 50.2.2488        | 50.2.2492 |
| 3x120               | 50.2.0452        | 50.2.0456 | 50.2.0964        | 50.2.0968 | 50.2.1664        | 50.2.1668 | 50.2.2496        | 50.2.2500 |
| 1x60, 2x90, 1x120   | 50.2.0460        | 50.2.0464 | 50.2.0972        | 50.2.0976 | 50.2.1672        | 50.2.1676 | 50.2.2504        | 50.2.2508 |
| 4x90                | 50.2.0468        | 50.2.0472 | 50.2.0980        | 50.2.0984 | 50.2.1680        | 50.2.1684 | 50.2.2512        | 50.2.2516 |
| 2x270               | 50.2.0476        | 50.2.0480 | 50.2.0988        | 50.2.0992 | 50.2.1688        | 50.2.1692 | 50.2.2520        | 50.2.2524 |
| 1x180, 1x360        | 50.2.0484        | 50.2.0488 | 50.2.0996        | 50.2.1000 | 50.2.1696        | 50.2.1700 | 50.2.2528        | 50.2.2532 |
| 3x180               | 50.2.0492        | 50.2.0496 | 50.2.1004        | 50.2.1008 | 50.2.1704        | 50.2.1708 | 50.2.2536        | 50.2.2540 |
| 1x120, 1x180, 1x240 | 50.2.0500        | 50.2.0504 | 50.2.1012        | 50.2.1016 | 50.2.1712        | 50.2.1716 | 50.2.2544        | 50.2.2548 |
| 2x120, 2x150        | 50.2.0508        | 50.2.0512 | 50.2.1020        | 50.2.1024 | 50.2.1720        | 50.2.1724 | 50.2.2552        | 50.2.2556 |
| 2x90, 2x180         | 50.2.0516        | 50.2.0520 | 50.2.1028        | 50.2.1032 | 50.2.1728        | 50.2.1732 | 50.2.2560        | 50.2.2564 |
| 4x90, 1x180         | 50.2.0524        | 50.2.0528 | 50.2.1036        | 50.2.1040 | 50.2.1736        | 50.2.1740 | 50.2.2568        | 50.2.2572 |
| 2x90, 3x120         | 50.2.0532        | 50.2.0536 | 50.2.1044        | 50.2.1048 | 50.2.1744        | 50.2.1748 | 50.2.2576        | 50.2.2580 |

## Caissons mobiles

L x P x H 580 x 650 x 745 mm

L x P utiles 490 x 560 mm

**Tiroirs type L :** Profondeur : 560 mm

**Largeur 490 mm, CU maxi 100 kg**

Poignée avec porte étiquette.

Fermeture centralisée par serrure.

Coulissement sur glissières à galet.

**Ouverture à 90%**

Ouverture à 100% avec fermeture automatique et système "Soft closing" anti pincement des doigts (voir page 61)

Déplacement sur 4 roulettes Ø 100 mm  
(2 fixes et 2 pivotantes avec frein)

**i** Selon leurs dimensions et équipement, les établis peuvent recevoir un caisson mobile



Caissons mobiles

Nombre x Hauteur

Tiroirs

Nombre x Hauteur  
(mm)

Références

|              |           |
|--------------|-----------|
| 3x180        | 50.1.5050 |
| 2x120, 2x150 | 50.1.5052 |
| 2x90, 2x180  | 50.1.5054 |
| 4x90, 1x180  | 50.1.5056 |

# Établis série 8000 avec caissons XXL



**i** Toute autre composition de tiroirs sur demande. N'hésitez pas à nous consulter.

**Rangez plus avec un seul caisson !**

**+ Plus Innovation**

Caractéristiques voir description page 46

Avec caissons de L x P x H  
1145 x 650 x 465 ou 645 mm

**Tiroirs type XXL :**

Profondeur : 560 mm

**Largeur 1055 mm, CU maxi 50 kg**

Poignée avec porte étiquette.

Fermeture centralisée par serrure.

Coulissement sur glissières à galet.

**Ouverture à 90%**

Ouverture à 100% avec fermeture automatique et système "Soft closing" anti pincement des doigts (nous consulter)

**Coloris RAL sans supplément de prix**  
144 combinaisons

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 3000 | 5002 | 5010 | 5012  |
| 5015 | 5018 | 6011 | 7035  |
| 7045 | 9006 | 9011 | Métal |


**i** Sauf indication contraire à la commande, les caissons sont d'origine toujours montés à droite

| Équipement du caisson<br>Tiroirs<br>Nombre x Hauteur (mm) | Références selon longueur et profondeur du plateau (mm) |           |                  |           |                  |           |
|---|---|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|   | Longueur 1250 mm  |           | Longueur 1500 mm |           | Longueur 2000 mm |           |
|   | Prof 700  | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  |
| 2x180   | 50.2.1052   | 50.2.1056 | 50.2.1752        | 50.2.1756 | 50.2.2584        | 50.2.2588 |
| 1x150, 1x210  | 50.2.1060   | 50.2.1064 | 50.2.1760        | 50.2.1764 | 50.2.2592        | 50.2.2596 |
| 1x60, 1x120, 1x180  | 50.2.1068   | 50.2.1072 | 50.2.1768        | 50.2.1772 | 50.2.2600        | 50.2.2604 |
| 3x120   | 50.2.1076   | 50.2.1080 | 50.2.1776        | 50.2.1780 | 50.2.2608        | 50.2.2612 |
| 1x60, 2x90, 1x120   | 50.2.1084   | 50.2.1088 | 50.2.1784        | 50.2.1788 | 50.2.2616        | 50.2.2620 |
| 4x90  | 50.2.1092   | 50.2.1096 | 50.2.1792        | 50.2.1796 | 50.2.2624        | 50.2.2628 |
| 2x270   | 50.2.1100   | 50.2.1104 | 50.2.1800        | 50.2.1804 | 50.2.2632        | 50.2.2636 |
| 1x180, 1x360  | 50.2.1108   | 50.2.1112 | 50.2.1808        | 50.2.1812 | 50.2.2640        | 50.2.2644 |
| 3x180   | 50.2.1116   | 50.2.1120 | 50.2.1816        | 50.2.1820 | 50.2.2648        | 50.2.2652 |
| 1x120, 1x180, 1x240                                       | 50.2.1124   | 50.2.1128 | 50.2.1824        | 50.2.1828 | 50.2.2656        | 50.2.2660 |
| 2x120, 2x150  | 50.2.1132   | 50.2.1136 | 50.2.1832        | 50.2.1836 | 50.2.2664        | 50.2.2668 |
| 2x90, 2x180   | 50.2.1140   | 50.2.1144 | 50.2.1840        | 50.2.1844 | 50.2.2672        | 50.2.2676 |
| 4x90, 1x180   | 50.2.1148   | 50.2.1152 | 50.2.1848        | 50.2.1852 | 50.2.2680        | 50.2.2684 |
| 2x90, 3x120   | 50.2.1156   | 50.2.1160 | 50.2.1856        | 50.2.1860 | 50.2.2688        | 50.2.2692 |

| Composition du kit   | Références selon hauteur tiroirs |           |           |
|--|----------------------------------|-----------|-----------|
|  | 60/90                            | 120/150   | 180/270   |
| <b>Pour tiroirs 7000L - Tiroirs de L x P utiles 490 x 560 mm</b>     |                                  |           |           |
| A Séparations métalliques formant 6 cases                            | 50.1.0900                        | 50.1.0901 | 50.1.0902 |
| A Séparations métalliques formant 12 cases                           | 50.1.0903                        | 50.1.0904 | 50.1.0905 |
| B Plaque thermoformée formant 16 cases (4 petites et 12 grandes)     | 50.1.0906                        | 50.1.0907 |           |
| C Tapis de protection  | 50.1.0908                        |           |           |
| <b>Pour tiroirs 7000 XL - Tiroirs de L x P utiles 680 x 560 mm</b>   |                                  |           |           |
| A Séparations métalliques formant 12 cases                           | 50.1.0920                        | 50.1.0921 | 50.1.0922 |
| A Séparations métalliques formant 20 cases                           | 50.1.0923                        | 50.1.0924 | 50.1.0925 |
| B Plaque thermoformée formant 24 cases (8 petites et 16 grandes)     | 50.1.0926                        | 50.1.0927 |           |
| C Tapis de protection  | 50.1.0928                        |           |           |
| <b>Pour tiroirs 7000 XXL - Tiroirs de L x P utiles 1055 x 560 mm</b> |                                  |           |           |
| A Séparations métalliques formant 6 cases                            | 50.1.0930                        | 50.1.0931 | 50.1.0932 |
| A Séparations métalliques formant 12 cases                           | 50.1.0933                        | 50.1.0934 | 50.1.0935 |
| C Tapis de protection  | 50.1.0938                        |           |           |

## Kits de compartimentage

Le complément indispensable pour diminuer les temps de recherche et protéger efficacement vos outils pièces et accessoires.



# Établis combinés série 8000



## Établis avec caissons L

Caractéristiques générales voir description page 46

Avec caissons de L x P x H  
580 x 650 x 465 ou 645 mm

### Tiroirs L

Profondeur : 560 mm

Largeur 490 mm, CU maxi 100 kg

Établis longueur 1250 ou 1500 mm

Profondeurs 700 ou 900 mm

### Finition peinture poudre époxy

Coloris standards :

Ossature gris RAL 7035

Tiroirs ou portes coloris

Bleu RAL 5010

Autres coloris voir ci-dessous.



### Coloris RAL sans supplément de prix

144 combinaisons

|      |      |      |       |
|------|------|------|-------|
| 3000 | 5002 | 5010 | 5012  |
| 5015 | 5018 | 6011 | 7035  |
| 7045 | 9006 | 9011 | Métal |



Supplément pour pieds réglables en hauteur H 840 à 1040 mm

Ref 50 1 5219

### Équipement des caissons Tiroir ou porte Nombre x Hauteur (mm)

### Références

| Caisson gauche         | Caisson droit          | Longueur 1250 mm |           | Longueur 1500 mm |           |
|------------------------|------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                        |                        | Prof 700         | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  |
| 1 Porte 540 1 tablette | 1 Porte 540 1 tablette | 50.2.1164        | 50.2.1166 | 50.2.1864        | 50.2.1866 |
| 1 Porte 360, 1 x 180   | 1 Porte 360, 1 x 180   | 50.2.1168        | 50.2.1172 | 50.2.1868        | 50.2.1872 |
| 1 Porte 360, 1 x 180   | 1 Porte 360, 2 x 90    | 50.2.1176        | 50.2.1180 | 50.2.1876        | 50.2.1880 |
| 3 x 180                | 1 Porte 540 1 tablette | 50.2.1184        | 50.2.1188 | 50.2.1884        | 50.2.1888 |
| 1 Porte 360, 2 x 90    | 1 Porte 360, 2 x 90    | 50.2.1192        | 50.2.1196 | 50.2.1892        | 50.2.1896 |
| 2x 90, 2x 180          | 1 Porte 540            | 50.2.1200        | 50.2.1204 | 50.2.1900        | 50.2.1904 |
| 1x 180, 1x 360         | 1 x180, 1x 60          | 50.2.1208        | 50.2.1212 | 50.2.1908        | 50.2.1912 |
| 1x 180, 1 360          | 2x 90, 1x 360          | 50.2.1216        | 50.2.1220 | 50.2.1916        | 50.2.1920 |
| 3x 180                 | 3x 180                 | 50.2.1224        | 50.2.1228 | 50.2.1924        | 50.2.1928 |
| 2x 90, 1x 360          | 2x 90, 1x 360          | 50.2.1232        | 50.2.1236 | 50.2.1932        | 50.2.1936 |
| 1x 120, 1x 150, 1 x    | 1x 120, 1x 150, 1x 210 | 50.2.1240        | 50.2.1244 | 50.2.1940        | 50.2.1944 |
| 2x 60, 1x 150, 1x 270  | 1x 120, 1x 150, 1x 270 | 50.2.1248        | 50.2.1252 | 50.2.1948        | 50.2.1952 |
| 2x 120, 2x 150         | 2x 120, 2x 150         | 50.2.1256        | 50.2.1260 | 50.2.1956        | 50.2.1960 |
| 2x 90, 1x 150, 1x 210  | 2x 90, 1x 150, 1x 210  | 50.2.1264        | 50.2.1268 | 50.2.1964        | 50.2.1968 |
| 6x 90                  | 3x 180                 | 50.2.1272        | 50.2.1276 | 50.2.1972        | 50.2.1976 |
| 2x 60, 1x 120, 2x 150  | 2x 60, 1x 120, 2x 150  | 50.2.1280        | 50.2.1284 | 50.2.1980        | 50.2.1984 |

## Établis avec caissons L et XL

Caractéristiques générales voir description page 46

Établis longueur 2000 mm

Profondeurs 700 ou 900 mm

### 100% du volume pour ranger



### Équipement des caissons Tiroir ou porte Nombre x Hauteur (mm)

### Références



| Caisson type L gauche   | Caisson type XL central   | Caisson type L droit    | Longueur 2000 mm |           |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------|
|                         |                           |                         | Prof 700         | Prof 900  |
| 1 Tablette              | 2x 120, 2x 150            | 1 Tablette              | 50.2.2696        | 50.2.2700 |
| 1 Porte 540, 1 tablette | 2x 120, 2x 150            | 1 Porte 540, 1 tablette | 50.2.2704        | 50.2.2708 |
| 1x 120, 2x 210          | 1x 120, 2x 210            | 1x 120, 2x 210          | 50.2.2712        | 50.2.2716 |
| 3x 180                  | 3x 180                    | 3x 180                  | 50.2.2720        | 50.2.2724 |
| 2x 90, 2x 180           | 1x 180, 1x 360            | 2x 90, 2x 180           | 50.2.2728        | 50.2.2732 |
| 1x 120, 1x 150, 1x 270  | 2x 60, 1x 150, 1x 270     | 1x 120, 1x 150, 1x 270  | 50.2.2736        | 50.2.2740 |
| 2x 90, 2x 180           | 3x180                     | 2x 90, 2x 180           | 50.2.2744        | 50.2.2748 |
| 1x 120, 1x 150, 1x 270  | 2x60, 2x 120, 1x 180      | 1x 120, 1x 150, 1x 270  | 50.2.2752        | 50.2.2756 |
| 3x 180                  | 2x1 Porte 580, 1 tablette | 3x 180                  | 50.2.2768        | 50.2.2772 |
| 3x 120; 1x 180          | 2x1 Porte 580, 1 tablette | 3x 120; 1x 180          | 50.2.2776        | 50.2.2780 |
| 2x 90, 2x 180           | 2x1 Porte 580, 1 tablette | 4x 90, 1x 180           | 50.2.2784        | 50.2.2788 |

# Établis combinés série 8000



## Établis combinés avec caissons L et XL

Caractéristiques générales voir description page 46

Tiroirs : Profondeur : 560 mm

**L** Largeur 490 mm, CU maxi 100 kg

**XL** Largeur 680 mm, CU maxi 75 kg

Établis longueur 1500 mm

Profondeurs 700 ou 900 mm

**i** Toute autre composition de tiroirs sur demande. N'hésitez pas à nous consulter.



| Équipement des caissons |                             | Références |           |
|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| Caisson L gauche        | Caisson XL droit            | Prof 700   | Prof 900  |
|                         |                             |            |           |
| 3x180                   | 2x1 porte H 580, 1 tablette | 50.2.1988  | 50.2.1992 |
| 3x120, 1x180            | 2x1 porte H 580, 1 tablette | 50.2.1996  | 50.2.2000 |
| 1 porte 540, 1 tablette | 1x180, 1x360                | 50.2.2004  | 50.2.2008 |
| 1x120, 1x150, 1x270     | 1x120, 1x150, 1x270         | 50.2.2012  | 50.2.2016 |
| 6x90                    | 3x180                       | 50.2.2020  | 50.2.2024 |
| 2x90, 2x180             | 2x90, 2x180                 | 50.2.2028  | 50.2.2032 |
| 2x60, 1x120, 2x150      | 2x120, 2x150                | 50.2.2036  | 50.2.2040 |
| 2x60, 1x120, 2x150      | 2x60, 1x120, 2x150          | 50.2.2044  | 50.2.2048 |

## Établis combinés avec caissons L et XXL

Caractéristiques générales voir description page 46

2 caissons H 465 mm avec tiroirs L sont juxtaposés.

1 caisson H 285 mm avec tiroirs XXL est fixé sur ou sous les deux caissons L

Tiroirs : Profondeur : 560 mm

**L** Largeur 490 mm, CU maxi 100 kg

**XXL** Largeur 1055 mm, CU maxi 50 kg

Établis longueur 1250 ou 1500 mm

Profondeurs 700 ou 900 mm

**3 ANS**  
Garantie

**+** Plus Innovation



| Équipement des caissons     |                               | Réf selon longueur et profondeur du plateau (mm) |           |                  |           |
|-----------------------------|-------------------------------|--|-----------|------------------|-----------|
| Tiroirs                     |                               | Longueur 1250 mm                                 |           | Longueur 1500 mm |           |
| Caissons L (largeur 580 mm) | Caisson XXL (largeur 1145 mm) | Prof 700   | Prof 900  | Prof 700         | Prof 900  |
|                             |                               |  |           |                  |           |
| A 4x90, 2x180               | 1x180 (en haut)               | 50.2.1288  | 50.2.1292 | 50.2.2052        | 50.2.2056 |
| B 4x90, 2x180               | 1x180 (en bas)                | 50.2.1320  | 50.2.1324 | 50.2.2084        | 50.2.2088 |
| C 3x120, 1 porte 360        | 1x60, 1x120 (en bas)          | 50.2.1296  | 50.2.1300 | 50.2.2060        | 50.2.2064 |
| D 3x120, 1 porte 360        | 1x60, 1x120 (en haut)         | 50.2.1328  | 50.2.1332 | 50.2.2092        | 50.2.2096 |
| E 4X180                     | 3X60 (en haut)                | 50.2.1312  | 50.2.1316 | 50.2.2076        | 50.2.2080 |
| F 4X180                     | 3X60 (en bas)                 | 50.2.1344  | 50.2.1348 | 50.2.2108        | 50.2.2112 |
| G 1x60, 4x90, 1x120, 1x180  | 2X90 (en bas)                 | 50.2.1336  | 50.2.1340 | 50.2.2100        | 50.2.2104 |
| H 1x60, 4x90, 1x120, 1x180  | 2X90 (en haut)                | 50.2.1304  | 50.2.1308 | 50.2.2068        | 50.2.2072 |